

## Schefer

### kraanvork

#### KG Premium KG10

draagvermogen 1000 kg, vork  
hoogte x lengte x breedte 30 x 1000  
x 100 mm, met automatische  
gewichtsbalans op het oog

Artikelnummer: 142257



## Schefer Kraanvork KG Premium KG10



kraanvork

- draagvermogen 1000 kg
- de minimale belasting bedraagt 20% van het max. draagvermogen
- vork hoogte x lengte x breedte 30 x 1000 x 100 mm
- vorktandafstand buiten 350 - 900 mm
- oog voor kraanophanging in hoogte 1650 - 2350 mm
- max. stapelhoogte 1300 mm
- met automatische gewichtsbalans op het oog
- gewicht 130 kg

### Technische details

hijswerktuig	kraanvork	hoogte oog	1650-2350 mm
draagvermogen	1000 kg	stapelhoogte (max.)	1300-2000 mm
hoogte vork	30 mm	kleur lijst	rood
lengte vork	1000 mm	kleur vork	zwart
vorkbreedte	100 mm	gewicht	130 kg
afstand vorktanden	350-900 mm		

## Dit past ook bij ...

149167		loopkat, trekbelasting 1000 kg, flensbreedte 66 - 188 mm
202877		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
667392		hijsstrop, draagvermogen enkelvoudig direct 500 kg, nuttige lengte 4 m, van polyester in olijf
908193		takel, trekbelasting 1500 kg, standaardheffing lengte 1,5 m, aantal kettingbundels 1