

kraagarmstelling

aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1950 x 1030 x 450 mm, 1 staanders, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, 4 opslagniveaus

Artikelnummer: 157832



kraagarmstelling

Aanbouwveld

kraagarmstelling

- aanbouwveld
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1030 x 450 mm
- 1 staanders
- draagvermogen per staander 150 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- 4 opslagniveaus
- met afrolbeveiliging
- draagvermogen per arm 50 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- per 150 mm verstelbaar
- nuttige diepte 400 mm
- constructie van staal
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting

Technische details

meubeltype stelling

draagarm uitrusting afrolbeveiliging

stellingtype	kraagarmstelling	in hoogte verstelbaar legbord	150 mm
stellingsysteem	schroefsysteem	vorm stelling	recht
stellingveld	aanbouwweld	standaard	1 stuks
gebruik	eenzijdig	kraagarm per standaard	3 stuks
hoogte	1950 mm	draagvermogen per arm	50 kg
breedte	1030 mm	materiaal	staal
nuttige diepte	400 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	450 mm	oppervlak kraagarm	verzinkt
opslagniveaus	4 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
draagvermogen per staander	150 kg	gebruiksaanwijzing vaklast	De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
uitvoering kraagarm	recht	gewicht	16,5 kg
draagarm lengte	even lange armen		

Gerelateerde Producten

157835



afrolbeveiliging voor draagarm voor kraagarmstelling, hoogte 100 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag