

## Rollcart chariot à 3 ridelles grillagé

force 400 kg, plateau longueur x largeur 850 x 480 mm, plateforme en bois, rehausse 3 parois (grillagées), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



Numéro d'article: 158014

## Rollcart Chariot à 3 ridelles grillagées

**Force 400 kg**

chariot à 3 ridelles grillagé




- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 480 mm
- hauteur de charge 245 mm
- plateforme en bois
- rehausse 3 parois (grillagées)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x longueur x largeur 950 x 1020 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	couleur	bleu gentiane // RAL5010
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à 3 ridelles grillagé	poignée	2 pièce
charge	400 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

			roulettes fixes
hauteur de charge	245 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	850 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	480 mm	Ø de roue	160 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
rehausses	3 parois (grillagées)	hauteur	950 mm
emboîtable	non	longueur	1020 mm
matériau de châssis	acier	largeur	500 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	35 kg

## Accessoires

157956		frein central pour chariot de manutention, en caoutchouc, pour diamètre de roue 160 mm
158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal