

C+P

veiligheidskast voor op kantoor

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm, 3 niveaus, 4 ordnerhoogten, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 209705



C+P Veiligheidskast voor op kantoor

C+P veiligheidskast voor op kantoor



- brandbeveiliging: klasse A1 volgens DIN 4102
- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1200 x 500 mm
- 3 niveaus
- Per 15 mm verstelbaar
- 4 ordnerhoogten
- dubbele vleugel deur
- afsluitbaar met dubbel baardslot
- vergrendeling driezijdig
- romp dubbelwandig

- constructie van staal
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- gewicht 146,63 kg
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie




Technische details

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast | deurconstructie | dubbelwandig |
| type kast | veiligheidskast | materiaal | staal |
| hoogte | 1950 mm | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 1200 mm | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 500 mm | oppervlak romp | gelakt |
| veiligheidsniveau | geen | oppervlak front | gelakt |
| kast uitrusting | legborden, kluis | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| legborden / schappen aantal | 3 stuks | oppervlak legbord | gelakt |
| in hoogte verstelbaar legbord | 15 mm | kluis | ja |
| ordnerhoogtes | 4 stuks | afsluitbaar | ja |
| vergrendeling | driezijdig | sluitsysteem | dubbel baardslot |
| brandveiligheid | klasse A1 volgens DIN 4102 | slotbouten aantal | 5 stuks |
| verzekerbaar | nee | certificering | GS |
| inbraakbeveiliging | ja | garantie | 5 jaar |
| wandconstructie | dubbelwandig | gewicht | 146,63 kg |
| type deur | dubbele vleugel deur | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 102695 |  | inlegbodem voor veiligheidskast voor op kantoor, breedte x diepte 1200 x 500 mm, van staal gelakt |
| 400345 |  | hangmappenlade voor veiligheidskast voor op kantoor, voor kastbreedte 1200 mm |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 139643 |  | sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/blauw |
| 146303 |  | mobiële papiervernietiger, snijmanier partikels 4 x 10 mm, snijvermogen tot 6 vel, volume bak 30 l, veiligheidsniveau: P-4, O-1, T-2, E-2, hoogte x breedte x diepte 520 x 444 x 360 mm |
| 504279 |  | stationsklok, kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik |