

Bauer mini-benne basculante EXPO 275

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm, capacité 0,275 m³, force 750 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 218101

Bauer Mini-benne basculante EXPO 275

mini-benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm
- hauteur d'arête de renversement 455 mm
- capacité 0,275 m³
- force 750 kg
- poids 86 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL7005 gris souris
- soubassement fourreaux pour fourche



Détails techniques

type de récipient benne basculante

possibilité de passage au- oui

			dessous	
capacité	0,275 m³		soubassement	fourreaux pour fourche
hauteur	540 mm		hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
longueur	960 mm		largeur des fourreaux de fourche	200 mm
largeur	1210 mm		écartement fourreaux de fourche	170 mm
charge	750 kg		robinet de vidange	non
modèle	modèle bas		récepteur équipement de sécurité	chaîne de sécurité
Hauteur de l'arête de renversement	455 mm		gerbable	non
matériau	acier		emboîtable	non
matériau de finition	soudé		considération comme matière dang	non
structure de cloison	plein		surface	laqué
soubassement	plein		couleur	gris souris // RAL7005
fonction de basculement	manuel		exécution couleur	gris souris // RAL7005
exécution basculement	basculement automatique		couvercle	en accessoires (non compris)
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire		Poids	86 kg

Accessoires

218132		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour mini-benne basculante 0,275 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
218137		2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour mini-benne basculante, bandage polyamide, force 1000 kg, Ø de roue 100 mm, hauteur de construction 125 mm