

VARIOfit **aluminium sledesteekwagen**

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 320 x 250 mm,
wielen met lucht-banden op
plaatstaal-velg

Artikelnummer: 221839



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Aluminium sledesteekwagen

gemakkelijk transport van omvangrijke producten


aluminium sledesteekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm
- constructie van aluminium (gelast)
- hoogte x breedte 1300 x 558 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	sledesteekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	200 kg	wiel-Ø	250 mm
breedte schep	320 mm	materiaal velg	plaatstaal
diepte schep	250 mm	veiligheidsgreep	ja
materiaal	aluminium	hoogte	1300 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	558 mm
in-/uitklapbaar	nee	garantie	12 jaar
trapslede	ja	gewicht	11 kg

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm