

## **bott** **armoire universelle** verso

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1050 x 550 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, 8 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

**Numéro d'article: 232646**



### armoire universelle







- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1050 x 550 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 75 kg
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x100 mm/5x125 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- équipement : tablettes, tiroirs
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





## Détails techniques



type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	75 kg
type d'armoire	armoire universelle	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type de porte	double porte battante	couleur de la face avant	gris anthracite // RAL7016
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	1050 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	550 mm	matériau	acier
équipement armoire	tablettes, tiroirs	matériau de finition	soudé
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	100 %
charge tablette	75 kg	Type d'extension	extension totale
nombre de tiroirs	8 pièce	Poids	100,174 kg
nombre x hauteur tiroirs	3x100 mm/5x125 mm		

## Accessoires

233000		séparateurs et parois emboîtables, avec 7 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233002		séparateurs et parois emboîtables, avec 13 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233004		séparateurs et parois emboîtables, avec 21 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233022		tablette en acier pour armoire universelle, pour armoire largeur x profondeur 1050 x 550 mm, force 75 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233077		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
233081		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 1050 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal

218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes