

hufe

## Multifunctionele stelling

grondveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 435 mm, voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, uitgerust met 2 legborden, 1 opvanglegbord, 1 paar bandenliggers, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

Artikelnummer: 243754



hufe  
REGALSYSTEME



### Multifunctionele stelling

- grondveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 435 mm
- Draagvermogens: Legbord elk 125 kg, opvanglegbord 200 kg en bandenligger 150 kg
- uitgerust met 2 legborden, 1 opvanglegbord, 1 paar bandenliggers
- niveaus met rand
- Traversen met afgeronde randen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details

meubeltype stelling

stelling uitrusting

2 legborden, 1 opvanglegbord, 1 paar

			bandenliggers
stellingtype	Multifunctionele stelling	draagvermogen legbord	125 kg
stellingsysteem	kliksysteem	Draagvermogen opvanglegbord	200 kg
stellingveld	grondveld	Draagvermogen traversen	150 kg
geschikt voor (branches)	Garages	oppervlak	verzinkt
gebruik	tweezijdig	legborden / niveaus uitrusting	rand
materiaal	staal	Traverse uitrusting	afgeronde randen
hoogte	2000 mm	legborden / niveaus in hoogte ve	ja
breedte	1060 mm	garantie	5 jaar
diepte	435 mm	levering	gedemonteerd
voor banden ø	578-600 mm	gewicht	29,428 kg
legbord-/niveautype	Opvang-,stalen legbord,bandenligger		

## Gerelateerde Producten

243758



Multifunctionele stelling, aanbouwveld voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 400 mm, voor banden met een Ø van 578 - 600 mm, uitgerust met 2 legborden, 1 opvanglegbord, 1 paar bandenliggers, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

## Dit past ook bij ...

221142



beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 7

222037



bandentrolley, draagvermogen 120 kg, laadvlak Ø 630 mm, laadhoogte 110 mm, capaciteit 8 x banden/4 x complete wielen, platform met opbergbak, onderstel in blauw, 4 zwenkwielen, 1 zwenkwiel met rem

224257



bandenmarkeerstift, schrijfkleur wit, schacht in oranje

235794



sorbent, levering als mat, lengte x breedte 240 x 200 mm, opnamecapaciteit 38 l per verpakkingseenheid, van vlies met openporig oppervlak aan beide zijden in donkergrijs