

hoekframe

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 800 x 600 mm, Met
open zijde voor vorkhefwagens en
vorkheftrucks, platform open,
greepbeugel, van staal galvanisch
blauw verzinkt, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 244083



hoekframe

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 600 mm
- maten afgestemd op europallet
- Met open zijde voor vorkhefwagens en vorkheftrucks
- platform open
- greepbeugel
- van staal galvanisch blauw verzinkt
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 50 mm
- met Polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel	dolly	stuurstang	ja
type roller	hoekframe	banden	Polyurethaan

draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
euronorm	ja	wiel-ø	50 mm
transporttoestel functie	gebruik met vorkhefwagen/vorkheftruck	hoogte	600 mm
lengte laadvlak	800 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	600 mm	oppervlak	galvanisch verzinkt
platform	open	gewicht	14,5 kg
materiaal platform	staal		