

Scangrip inspectielamp STAR LITE

Lampen: COB-led, met met draaibare haak, met kabel

Artikelnummer: 254566

SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



inspectielamp

- Geschikt voor automobielbranche
- ideaal voor inspectie- en montagewerkzaamheden
- lengte x breedte x diepte 340 x 40 x 25 mm
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse F
- met met draaibare haak
- met kabel
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP40: Vreemd deeltje > 1mm, geen waterbescherming
- 3 jaar garantie

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	draaibare haak
type lamp	inspectielamp	lengte	340 mm
geschikt voor (branches)	automobielbranche	breedte	40 mm
geschikt voor (gebruik)	inspectie- en montagewerkzaamheden	diepte	25 mm
type lamp	COB-led	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
energie-efficiëntieklasse	F	ip beschermingsklasse	40: Vreemd deeltje > 1mm, geen waterbescherming
lichtstroom	400	garantie	3 jaar
dimbaar	nee	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
spanningsverzorging	kabel	gewicht	0,69 kg
kabellengte	5 m		