


## opzetkast voor locker

2 vakken, vak breedte 400 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met moffellak in RAL2004 zuiver oranje



Artikelnummer: 267049



opzetkast voor locker



- 2 vakken
- vak breedte 400 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 800 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- romp van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front van staal met moffellak in RAL2004 zuiver oranje

### Technische details

type kast	opzetkast	doorgangsmaat deur (li.)	433 mm
voor kasttype	locker	afsluitbaar	ja
vakken	2 stuks	sluitsysteem	draaigrendel

hoogte	500 mm	materiaal romp	staal
breedte	800 mm	oppervlak romp	gemoffeld
binnenhoogte	471 mm	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
diepte	500 mm	materiaal front	staal
binnendiepte	477 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	400 mm	kleur voorkant	zuiver oranje // RAL2004
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	voor beugelsterkte	6-8 mm
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	13,95832 kg

## Gerelateerde Producten

272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS