

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
convoyeur longueur x largeur 4 - 9,8
m x 800 mm

Numéro d'article: 297034



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Convoyeur extensible à rouleaux

convoyeur à rouleaux




- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 4 - 9,8 m x 800 mm
- hauteur 700 - 1100 mm
- empattement 130 mm
- force utile entre deux supports 120 kg
- cadre en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- avec Roulettes pivotantes

Détails techniques




manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	900 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	charge maxi (entre 2 supports)	120 kg
composants de convoyeur	élément de convoyeur	empattement	130 mm
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre	700-1100 mm
matériau de roulette	acier	matériau de cadre	acier

diamètre de rouleau	50 mm	surface de cadre	galvanisé
longueur de convoyeur	4-9,8 m	soubassement	Roulettes pivotantes
extensible	oui	Poids	307 kg
largeur de convoyeur	800 mm		

Accessoires

297147		raccord pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, convoyeur longueur x largeur 0,4 m x 800 mm
309836		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 800 mm
588478		butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 800 mm, pliable

Cela s'adapte aussi ...

505362		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir
520983		table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm