

META standaard voor palletstelling

frametype 2 (100/20), hoogte x diepte 5500 x 1100 mm, veldlast 14000 kg, opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 500985



Das Lagersystem



META Palletstelling

Onderdeel - staanderframe

standaard voor palletstelling

- kliksysteem
- frametype 2 (100/20)
- hoogte x diepte 5500 x 1100 mm

- veldlast 14000 kg
- opslag in de lengte
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	veldlast	14000 kg
stellingtype	palletstelling	opslag	in de lengte
stellingsysteem	kliksysteem	gebruik	eenzijdig
stellingveld	onderdeel	oppervlak standaard	verzinkt
onderdeel	standaard	opstelhoek uitrichting	recht
frametype	frametype 2 (100/20)	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	garantie	5 jaar
hoogte	5500 mm	gewicht	57,18 kg
diepte	1100 mm		

Dit past ook bij ...

203461		trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
507316		hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie
513209		Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem