

KLW Lutz werkbank

hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 528710



KLW Lutz Standaard werkbank

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 lade, 1 kast, 1/2 legbord
- links 1 lade, 1 kast
- rechts 1/2 legbord
- laden hoogte 1x150 mm
- nuttige afmetingen lade breedte x diepte 447 x 447 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden met kogelgelagerde wielgeleiding, uittrekbaar legbord 90 %
- met uittrekblokkade
- met greeplijst
- met beletteringsstrook








- afsluitbaar met cilinderslot
- laden en kast afzonderlijk afsluitbaar
- constructie van staal
- frame met moffellak
- front met moffellak
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	90 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	kogelgelagerde wielgeleiding
uitvoering frame	4 voeten	uittrekblokkering	uittrekblokkade
vorm onderstel	4-voetonderstel	greep	greeplijst
hoogte	840 mm	beletteringsveld	beletteringsstrook
breedte	1500 mm	materiaal plaat	multiplex
diepte	700 mm	oppervlak plaat	geolied
dikte plaat	40 mm	kleur plaat	beuken
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal onderstel	staal
elektrisch geleidend	nee	oppervlak onderstel	gemoffeld
werkbank uitrusting	1 lade, 1 kast, 1/2 legbord	oppervlak front	gemoffeld
onderbouwelementen links	1 lade, 1 kast	sluitsysteem	cilinderslot
onderbouwelementen rechts	1/2 legbord	sluitfunctie	laden en kast afzonderlijk afsluitbaar
laden aantal	1 stuks	legborden	1 stuks
laden aantal x hoogte	1x150 mm	deuren aantal	1 stuks
fronthoogte	150 mm	verrijdbaar	nee
nuttige breedte lade	447 mm	garantie	5 jaar
nuttige diepte lade	447 mm	gewicht	76 kg
draagvermogen lade	100 kg		

Dit past ook bij ...

195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
218989		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1500 x 750 mm, blad van beuken-multiplex, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9

221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
656975		universele container, inhoud 121 l, hoogte x diameter 705 x 557 mm, romp van polyethyleen in grijs
969584		montagetafel, hoogte x breedte x diepte 836 x 2000 x 750 mm, blad van hout met resopalcoating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs