

hofs

## Getränkekistenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 810 x 335 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 228302



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Getränkekistenregal

### Grundfeld

Getränkekistenregal - Grundfeld



- Geeignet für die platzsparende Lagerung von Getränkekisten, auch für eine alltägliche, hohe Beanspruchung z. B. in Getränkmärkten zur Pfandrückgabe, in Verwaltungen und Produktionen, aber auch in der Abstellkammer oder im Keller als heimisches Getränkelager
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 810 x 335 mm
- Für mindestens 6 Kästen
- Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 300 mm
- 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt
- Fachböden können im vorgegebenem Raster jederzeit nach Bedarf verstellt werden
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

- Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- gemäß DGUV Regel 108-007 müssen Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 gegen Kippen gesichert werden





## Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachbreite	750 mm
Regaltyp	Getränkekistenregal	Fachtiefe	300 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Traversen
geeignet für (Branche/Bereich)	Getränkemärkte, Produktion, Verwaltung, private Haushalte, Keller, Abstellkammern	Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	verzinkt
Höhe	1750 mm	Oberfläche Traversen	verzinkt
Breite	810 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Tiefe	335 mm	Anlieferung	zerlegt
Kapazität	mindestens 6 Kästen	Garantie	5 Jahre
Fachlast	100 kg	Gewicht	16,7 kg
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück		

## Zubehör

228299		Getränkekistenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 760 x 335 mm, Fachlast 100 kg, 3 Ebene(n) mit Spezialtraversen in langlebiger und stabiler Bauweise, die ein Verformung nahezu ausschließt, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228429		Bodenverankerung für Steckregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltpapierkasten, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß