


Elektrischer Raupen-Treppensteiger

ERGO®

Traglast 105 kg, Schaufel Breite x Tiefe 470 x 240 mm, Platzsparend zusammenklappbar, Automatische Kantenbremsfunktion



Artikelnummer: 244105



Elektrischer Raupen-Treppensteiger

- Geeignet für den Transport über Wendeltreppen und enge Treppenplattformen
- Traglast 105 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 470 x 240 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1400 x 500 x 215 mm
- Antrieb Elektromotor
- Spannungsversorgung über Lithium-Ionen Akku 48V/10 Ah
- Steiggeschwindigkeit: 25-35 Stufen/Min.
- Platzsparend zusammenklappbar
- Ausgestattet mit Startknopf
- Automatische Kantenbremsfunktion
- Konstruktion aus Aluminium
- Mit Handbügel
- Unterbau mit 2 Rädern, Gummiraupen
- Rad Ø 152 mm
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen












- Lieferumfang: Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|
| Transportgerät | Transportkarre | Unterbau | 2 Räder, Gummiraupen |
| Karrentyp | Treppensteiger | Rollen Anzahl / Art | 2 Räder |
| geeignet für (Anwendung) | Wendeltreppen, enge Plattformen | Durchmesser Rad | 152 mm |
| Traglast | 105 kg | Spannungsversorgung | Lithium-Ionen Akku 48V/10 Ah |
| Schaufelbreite | 470 mm | Material | Aluminium |
| Schaufeltiefe | 240 mm | Höhe | 1400 mm |
| Antrieb | Elektromotor | Breite | 500 mm |
| Steiggeschwindigkeit | 25-35 Stufen/Min. | Tiefe | 215 mm |
| faltbar | nein | IP Schutzart | 54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen |
| klappbar | ja | Lieferumfang | Ladegerät, Sicherheitsgurt, Akku |
| Klappfunktion | Platzsparend zusammenklappbar | WEEE-Registrierungsnummer | DE30179332 |
| Karre Ausstattung | Startknopf | WEEE-Geräteart | Großgerät KAT 4 |
| Griff | Handbügel | Gewicht | 19,5 kg |
| Bremsentyp | Kantenbremse | | |


Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 244117 |  | Schaufel für elektrischen Treppensteiger, Vorne leicht angeschrägt, Breite x Tiefe 476 x 340 mm |
| 244119 |  | Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 1 Gasflasche |
| 244120 |  | Gasflaschenhalterung für elektrischen Treppensteiger, Durchmesser 205 mm, Kapazität 2 Gasflaschen |
| 244121 |  | Transportgestell für elektrischen Treppensteiger |
| 244122 |  | Rollplatte für elektrischen Treppensteiger, Breite x Tiefe 400 x 550 mm, Aus Aluminium |
| 244123 |  | Schwerpunktquader für elektrischen Treppensteiger |
| 244124 | | Handgriffe für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium |
| 244125 |  | Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 780 mm, Aus Edelstahl |
| 244126 |  | Seitliche Erweiterung für elektrischen Treppensteiger, Höhe 380 mm, Aus Edelstahl |

| | | |
|--------|---|---|
| 244127 |  | Gestell für Stuhlstapel für elektrischen Treppensteiger |
| 244128 |  | Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Traglast 100 kg |
| 244130 |  | Transportrahmen für elektrischen Treppensteiger, Aus Aluminium |
| 244131 |  | Befestigungssteg für elektrischen Treppensteiger |
| 244132 |  | Halterung für elektrischen Treppensteiger |
| 244133 |  | Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 10 Ah, Aus blau |
| 244134 |  | Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 2 Ah, Aus blau |
| 244135 |  | Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 24 V, Spannung 5 Ah, Aus blau |
| 244136 |  | Lithium-Ionen Akku für elektrischen Treppensteiger, Leistung 48 V, Spannung 5 Ah, Aus blau |
| 244137 |  | Ladegerät für elektrischen Treppensteiger, Leistung 230 V |
| 244139 |  | Alu-Treppe für elektrischen Treppensteiger, 3 Stufen, Höhe 290 mm, Aus Aluminium |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 215469 |  | Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 265 x 435 x 335 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt |
| 215470 |  | Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 270 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt |
| 215471 |  | Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 590 x 390 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt |
| 215472 |  | Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 375 x 780 x 380 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt |
| 215473 |  | Alu-Transportbox, Höhe x Länge x Breite 380 x 900 x 490 mm, Wände geschlossen, Boden verstärkt |

| | | |
|--------|---|--|
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße |
| 221290 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Inhalt 15 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221292 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221293 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 275 x 400 x 300 mm, Inhalt 25 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221294 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221297 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 30 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221298 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Inhalt 40 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221299 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 240 x 600 x 400 mm, Inhalt 47 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221300 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Inhalt 52 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221301 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 60 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 221302 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 400 x 600 x 400 mm, Inhalt 76 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |