

## META

### Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 488407



Das Lagersystem



## META Akten-Steckregal

### Anbauregal

META Aktenregal - Anbaufeld



- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1006 x 336 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen
- Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar






- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





|                                  |   |                    |   |
|----------------------------------|---|--------------------|---|
| Möbeltyp                         | Regal                                       | Nutzung            | einseitig   |
| Regaltyp                         | Aktenregal                                  | Material           | Stahl   |
| Regalsystem                      | Stecksystem                                 | Regal Ausstattung  | Böden   |
| Regalfeld                        | Anbaufeld                                   | Fachbreite         | 1000 mm   |
| geeignet für (Branche/Bereich)   | Archivräume                                 | Fachtiefe          | 300 mm  |
| Höhe                             | 1850 mm                                     | Farbe Ständer      | lichtgrau // RAL7035  |
| Breite                           | 1006 mm                                     | Farbe Boden        | lichtgrau // RAL7035  |
| Tiefe                            | 336 mm                                      | Ordnerhöhen        | 5 Stück   |
| Böden / Ebenen Anzahl            | 6 Stück                                     | Oberfläche Boden   | verzinkt // pulverbeschichtet   |
| Fachlast                         | 80 kg                                       | Oberfläche Ständer | verzinkt // pulverbeschichtet   |
| Feldlast                         | 1000 kg                                     | Farbe Ausführung   | lichtgrau // RAL7035  |
| Böden- / Ebenentyp               | Stahlboden                                  | Lieferumfang       | Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden / Ebenen Ausstattung       | Anschlagkante                               | Anlieferung        | vormontiert   |
| Böden / Ebenen Stabilität        | M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung | Zertifizierung     | GS // RAL-Gütezeichen   |
| Böden / Ebenen höhenverstellbar  | ja  | Garantie           | 5 Jahre   |
| Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm                                       | Gewicht            | 22,2326 kg  |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebungen                       |                    |   |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 101520 |  | Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 150072 |  | Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau  |
| 593809 |  | Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 80 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau   |
| 593875 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 756 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 609137 |  | Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |
| 765008 |  | Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1256 x 336 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden / 5 Ordnerhöhen, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |    | Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung |
| 528204 |   | Rolltritt, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen   |
| 529925 |  | Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium   |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg                         |