

## Kappes Systemschrank RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, 5 Schublade(n), verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 522604



## Kappes Schwerlastschrank RasterPlan®

Systemschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster
- doppelwandige Türen
- Ecken hart verlötet
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 160 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 5 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm
- Traglast je Schublade 110 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss














- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details





|                          |                                   |                                  |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Möbeltyp                 | Schrank                           | Oberfläche Korpus                | pulverbeschichtet   |
| Schranksystemtyp         | Systemschrank                     | Oberfläche Front                 | pulverbeschichtet   |
| Türtyp                   | Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster | Schließsystem                    | Zylinderschloss     |
| Höhe                     | 1950 mm                           | Unterbau                         | Sockel              |
| Breite                   | 1000 mm                           | Material                         | Stahl               |
| Tiefe                    | 600 mm                            | Material Verarbeitung            | verschweißt         |
| Schrank Ausstattung      | Böden, Schubladen                 | Höhenverstellraster Ebene        | 25 mm               |
| Böden / Ebenen Anzahl    | 2 Stück                           | Oberfläche Boden                 | verzinkt            |
| Böden- / Ebenentyp       | Stahlboden                        | abschließbar                     | ja                  |
| Traglast Fachboden       | 160 kg                            | Mitteltrennwand                  | nein                |
| Schubladen Anzahl        | 5 Stück                           | Türkonstruktion                  | doppelwandig        |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x100 mm/2x125 mm/2x175 mm        | Auszugsführung Schublade         | mit Teleskopschiene |
| Fronthöhe 100 mm         | 1 Stück                           | Auszug Schublade                 | 100 %               |
| Fronthöhe 125 mm         | 2 Stück                           | Griff                            | Drehgriff           |
| Fronthöhe 175 mm         | 2 Stück                           | fahrbar                          | nein                |
| Schubladentraglast       | 110 kg                            | Stabilität / Aussteifung / Verst | Ecken hart verlötet |
| Farbe Korpus             | lichtgrau // RAL7035              | Tür Ausführung                   | doppelwandige Türen |
| Farbe Front              | lichtgrau // RAL7035              | Gewicht                          | 164 kg              |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522564 |  | Auszugssperre für Schublade, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 522565 |  | Bodenverankerung für Schwerlastschrank  |
| 522606 |  | Stahlboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Traglast 160 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung               |
| 522608 |  | Auszugboden für Schwerlastschrank, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 160 kg, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522609 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 100 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522610 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 100 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522611 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 125 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522612 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 125 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522613 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 175 mm, in RAL7035 Lichtgrau  |
| 522614 |  | Schublade für Schwerlastschrank, Höhe 175 mm, in RAL5010 Enzianblau   |
| 522615 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 522616 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 125 mm, Höhe 125 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522617 |  | Einteilungsset, passend für Fronthöhe 175 mm, Höhe 175 mm, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 522620 |  | Bodenverankerung für Schwerlastschrank  |
| 522621 | ·   | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau                 |
| 522622 | ·   | Lochplatte, Höhe x Breite 455 x 497 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau                 |

### Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |    | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |    | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |   | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |