


Technisch specificatieblad

Bedradingskokers HF-VK 75, kanaalbreedte 125

Artikelnr. 6132488



Halogeenvrije bedradingskoker voor de horizontale en verticale installatie in de schakelkast
Directe wandmontage met dubbelzijdige kleefband of via de geïntegreerde vloerperforatie.
Moeilijk ontvlambaar en zelfdovend na verwijdering van een inwerkende vlam. De lamellen in het bodemdeel van het kanaal kunnen zonder gereedschap uitgebroken worden.



PC/
ABS

Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Producttekst normen	Getest volgens NEN-EN-IEC 50085-2-3.
Producttekst inhoud pakket	Bodemdeel en deksel in de set.

Stamgegevens

Bestelnr.	6132488
Type	HFVK 75125 lgr
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Materiaal-afk.	PC/ABS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	107,00 kg/100 m

Technische gegevens

Lengte	2.000,00 mm
Breedte	125,00 mm
Zijhoogte	75,00 mm