


# Technisch specificatieblad

## 90°-bocht 110

Art.-Nr. 6098348



Bocht 90°, horizontaal, voor alle verspankabelgoten met een zijhoogte van 110 mm.




<b>St</b>	Staal
<b>FT</b>	thermisch verzinkt

Opmerking extra producttekst	Voor verdere stabilisering zal de maat van het hulpstuk bepalend zijn welke ondersteuning nodig is.
------------------------------	---

### Stamgegevens

Bestelnr.	6098348
Type	WRB 90 130 FT
Omschrijving 1	Bocht 90°
Omschrijving 2	voor verspankabelgoot 110
Dimensie	110x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	1.505,00 kg/100 st.

### Technische gegevens



Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	110,00 mm
Afmeting B	300,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Plaatdikte	2,00 mm
Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input checked="" type="checkbox"/>