

Artikel nummer	artikelnaam
504000009	Sokkel seriedrukschakelaar

### Sokkel seriedrukschakelaar 10A

Technische gegevens	504000009
Aansluitwijze	Schroefklem
Terugmeldcontact	nee
Materiaal	Staal
Bevestigingswijze	Klem/schroef bevestiging
Aantal wippen	1
Slagvastheid	niet beschikbaar
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. spanning	250 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Wip/drukker
Kleur	Aluminium
Halogeenvrij	ja
Met montageplaat	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen	10 AX
Drukvlakschakelaar	ja
Schakelmateriaalbreedte	71,000 mm
Schakelmateriaalhoogte	71,000 mm
Schakelmateriaaldiepte	35,000 mm
Met IFTTT ondersteuning	nee
Wasmachineschakelaar	nee
Verlichting	nee
Kwaliteitsklasse	Plaatstaal
Type verlichting	overig
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitvoering oppervlakte	onbehandeld
Type schakeling	Serieschakelaar
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Antibacteriële behandeling	nee

