

## Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27211
EAN	4024941272117
Produktgruppe	Anbaugerätestecker Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	100 bis 130V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	gelb
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Geräte-Höhe	88mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	109mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm

Artikelbeschreibung	
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,195 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941272117
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,195 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833592
Länge	258 mm
Breite	183 mm

Logistikdaten	
Höhe	212 mm
Gewicht	2,102 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6