

**CAT 6, U/UTP Patchkabel**  
**CAT 6, U/UTP Patch Cord**

- Außenmantel: LSZH
- Aderquerschnitt: AWG 26/7
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- Schirmung: U/UTP (ungeschirmt)
- Transparent Rot gefärbter Stecker
- Hauben mit Knickschutz, Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Steckverbinder: FCC & IEC 60603-7-4
- Litzen-Innenleiter: 0,145 +/- 0,005 mm
- Manteldurchmesser: 4,8 +/- 0,3 mm
- Isolierung Litzen-Innenleiter: HD-PE
- Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis zu +60 °C
- PoE+ kompatibel

- Sheath: LSZH
- Wire cross-section: AWG 26/7
- Conductor: Copper (Cu)
- Shielding: U/UTP (unshielded)
- Transparent red colored plug
- Boots with kink protection, strain relief and latch protection
- Connector: FCC & IEC 60603-7-4
- Stranded wire: 0.145 +/- 0.005 mm
- Diameter cable jacket: 4.8 +/- 0.3 mm
- Isolation stranded wire: HD-PE
- Operating temperature range: -20 °C up to +60 °C
- PoE+ compatible



Farbe Color Länge Length	Grau Grey	Blau Blue	Schwarz Black	Grün Green	Rot Red	Weiß White	Gelb Yellow
0,25 m	DK-1617-0025 4016032387534	DK-1617-0025/B 4016032387541	DK-1617-0025/BL 4016032387558	DK-1617-0025/G 4016032387565	DK-1617-0025/R 4016032387572	DK-1617-0025/WH 4016032387589	DK-1617-0025/Y 4016032387596
0,50 m	DK-1617-005 4016032387602	DK-1617-005/B 4016032387619	DK-1617-005/BL 4016032387626	DK-1617-005/G 4016032387633	DK-1617-005/R 4016032387640	DK-1617-005/WH 4016032387657	DK-1617-005/Y 4016032387664
1,00 m	DK-1617-010 4016032387671	DK-1617-010/B 4016032387688	DK-1617-010/BL 4016032387695	DK-1617-010/G 4016032387701	DK-1617-010/R 4016032387718	DK-1617-010/WH 4016032387725	DK-1617-010/Y 4016032387732
1,50 m	DK-1617-015 4016032387749	DK-1617-015/B	DK-1617-015/BL	DK-1617-015/G	DK-1617-015/R	DK-1617-015/WH	DK-1617-015/Y
2,00 m	DK-1617-020 4016032387756	DK-1617-020/B 4016032387763	DK-1617-020/BL 4016032387770	DK-1617-020/G 4016032387787	DK-1617-020/R 4016032387794	DK-1617-020/WH 4016032387800	DK-1617-020/Y 4016032387817
3,00 m	DK-1617-030 4016032387824	DK-1617-030/B 4016032387831	DK-1617-030/BL 4016032387848	DK-1617-030/G 4016032387855	DK-1617-030/R 4016032387862	DK-1617-030/WH 4016032387879	DK-1617-030/Y 4016032387886
5,00 m	DK-1617-050 4016032387893	DK-1617-050/B 4016032387909	DK-1617-050/BL 4016032387916	DK-1617-050/G 4016032387923	DK-1617-050/R 4016032387930	DK-1617-050/WH 4016032387947	DK-1617-050/Y 4016032387954
7,00 m	DK-1617-070 4016032387961	DK-1617-070/B	DK-1617-070/BL	DK-1617-070/G	DK-1617-070/R	DK-1617-070/WH	DK-1617-070/Y
10,00 m	DK-1617-100 4016032388036	DK-1617-100/B	DK-1617-100/BL	DK-1617-100/G	DK-1617-100/R	DK-1617-100/WH	DK-1617-100/Y
15,00 m	DK-1617-150 4016032388104	DK-1617-150/B	DK-1617-150/BL	DK-1617-150/G	DK-1617-150/R	DK-1617-150/WH	DK-1617-150/Y
20,00 m	DK-1617-200 4016032388173	DK-1617-200/B	DK-1617-200/BL	DK-1617-200/G	DK-1617-200/R	DK-1617-200/WH	DK-1617-200/Y
25,00 m	DK-1617-250 4016032388241	DK-1617-250/B	DK-1617-250/BL	DK-1617-250/G	DK-1617-250/R	DK-1617-250/WH	DK-1617-250/Y
30,00 m	DK-1617-300 4016032388319	DK-1617-300/B	DK-1617-300/BL	DK-1617-300/G	DK-1617-300/R	DK-1617-300/WH	DK-1617-300/Y

Gelb hinterlegt = Ware ab Lager verfügbar  
Yellow highlighted = Available from stock

Neutral hinterlegt = Ware auf Anfrage erhältlich  
not highlighted = Available on request

