


71 01 200

KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider



- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
 - Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis \varnothing 5,2 mm
 - Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion
 - Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
 - Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- 
- Verbesserte Schneidleistung
 - Leichtes Schneiden von großen Querschnitten durch mikrostrukturierte Schneide
 - Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab \varnothing 1,0 mm

60 % Kraftersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Kraft-Seitenschneidern

Die geniale Übersetzungsmechanik gewährleistet extrem günstige Hebelverhältnisse bei sehr geringer Reibung. Die Schnittkräfte liegen über dem 30-fachen der aufgewendeten Handkraft.

Artikel-Nr.	71 01 200
EAN	4003773033165
Zange	schwarz atramentiert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Form	0
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	5,2
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) \varnothing mm	4,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) \varnothing mm	3,6
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) \varnothing mm	6,0
Länge mm	200
Gewicht netto g	335

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

