

Datenblatt / Data Sheet

LED Signalleuchte EBD 22mm

LED signal light / Installation depth 22mm



- Stoßfest, geringer Stromverbrauch, gleichmäßige Helligkeit, lange Lebensdauer, geringe Wärmeentwicklung
Shock resistant, low power consumption, uniform brightness, long lifetime, cool operation
- berührungsgeschützte Schraubklemmen, Dichtung, Überwurfmutter
Finger-proof screw-terminals, sealing ring, union nut

Ausführung / Version 12V

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics				
CE Artikelnr. / CE item no.	152484	152485	152511	152509	152522
Hersteller Artikelnr. / Producer item no.	58601211	58601212	58601213	58601214	58601215
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Typ. Wellenlänge / Typ. wavelength	625nm	605nm	517nm	461nm	x:0.281 / y:0.289
Betriebsspannung / Operating voltage	12V AC/DC				
Stromstärke / Current	20mA				
Typ. Leistung / Typ. power	0.24W				
Einbaumaß Ø / Installation Ø	22mm				
Schutzart / Protection class	IP65 (frontseitig/front) / IP20 (rückseitig/back)				
Montageart /	Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter / screw attachment by union nut				
Abmessungen Ø x L / Dimensions Ø x L	siehe Zeichnung / see drawing				
Temperaturbereich / Temperature range	-25°C ~ +55°C				
Lebensdauer / Lifetime	30.000h				

Ausführung / Version 24V

CE Artikelnr. / CE item no.	152535	152549	152562	152574	152588
Hersteller Artikelnr. / Producer item no.	58602411	58602412	58602413	58602414	58602415
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Spannung / Voltage	24V AC/DC				
Stromstärke / Current	20mA				
Typ. Leistung / Typ. power	0.48W				
Restliche technische Daten siehe Version 12V / Other technical data see version 12V					

Ausführung / Version 230V

CE Artikelnr. / CE item no.	152601	152614	152628	152642	152667
Hersteller Artikelnr. / Producer item no.	58623011	58623012	58623013	58623014	58623015
Farbton / Colour	rot / red	gelb / yellow	grün / green	blau / blue	weiß / white
Typ. Wellenlänge / Typ. wavelength	625nm	605nm	517nm	461nm	x:0.281 / y:0.289
Spannung / Voltage	230V AC				
Stromstärke / Current	20mA				
Typ. Leistung / Typ. power	4.6W				
Restliche technische Daten siehe Version 12V / Other technical data see version 12V					

Abmessungen

Dimensions

