

Touch-Stift System ELO für kapazitiven oder resistiven Touchscreen Stift ELO, inklusive Halter für 22,5 mm, anschrauben oder ankleben für kapazitive und resistive Touchscreens Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung
Bedienelemente	
Bauform/Design	
<ul style="list-style-type: none"> • standard • außergewöhnlich • ergonomisch 	<p>Ja; für industrielle Anwendungen</p> <p>Ja; Ersatzkappen im Stift verstaubar</p> <p>Ja; mit Halterung</p>
Aufbauart/Montage	
Befestigungsart	Wandhalterung mittels Montagescheibe, 2x Schraube M3 oder Klebepads montierbar
Einbaulage	waagrecht
Fronteinbau	Ja; auch für PRO Extension Unit 22,5 mm Öffnung optimiert (ab HS01)
Wand-/Direktmontage	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65 (montageabhängig)
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
RoHS-Konformität	Ja; Gewindeeinsatz Schraubspitze - entsprechend Artikel 33 der REACH-Verordnung informieren wir Sie hiermit, dass in dem von uns gelieferten Gewindeeinsatz ein Stoff der REACH-Kandidatenliste (SVHC) enthalten ist. Es handelt sich hierbei um den Stoff Blei. CAS Nummer: 7439-92-1 / EC Nummer: 231-100-4
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
geeignet für Außeneinsatz	Ja; wegen unterschiedlichen Umwelteinflüssen nur bedingt geeignet; Austauschzyklus kann erhöht sein
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	<p>-40 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen</p> <p>80 °C; bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen</p>
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • min. • max. 	<p>-40 °C</p> <p>80 °C</p>
Relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> • Betrieb, max. 	95 %
Mechanik/Material	
Material	
<ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff 	Ja; Halteschnur

• Aluminium	Ja; Stift eloxiert
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; Stifthalter
Farbe	schwarz eloxiert
Farbe des Gehäuses (frontseitig)	schwarz
Maße	
Länge	150 mm
Durchmesser	14 mm
Durchmesser des Gehäuses	37 mm; Durchmesser Wandhalterung
Einbauausschnitt, Höhe	39 mm; Höhe Wandhalterung
Gewichte	
ohne Verpackung	0,13 kg
mit Verpackung	0,14 kg
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; 1x Touchstift, 1x Halteschnur, 1x Kappe resistiv/kapazitiv, 1x Kappe resistiv (im Touchstift), 1x Wandhalter komplett
Sonstiges	
Handelsware	Ja; Touch-Stift ELO klein
Hersteller-Name	QUERUM products UG
Hersteller-Adresse	Wirtsstr. 23, 85110 Kipfenberg-Böhming, Deutschland
Hersteller-Kontakt	E-Mail: querumproducts@web.de
Zielgeräte	für gängige kapazitive und resistive Touchsysteme
Hinweis:	Länge der Verbindungsschnur 53 cm bis 100 cm
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6647-*
• Produkt 2	6AV7862-2B*
• Produkt 3	6AV2128*
• Produkt 4	6AV7882*
• Produkt 5	6AV7241*
• Produkt 6	6AV7251*
• Produkt 7	6AV7880*
• Produkt 8	6AV7261*
• Produkt 9	6AV7863*
• Produkt 10	6AV7862*
• Produkt 11	6AV7230*
• Produkt 12	6AV6646-1B*
• Produkt 13	6AV7863*
• Produkt 14	6AV7863-3MA00-0AA0
• Produkt 15	6AV2128-3*
• Produkt 16	6AV2143-8MB50-0AA0
• Produkt 17	6AV2143-8JB50-0AA0
• Produkt 18	6AV2143-8GB50-0AA0
• Produkt 19	6AV2145-*
• Produkt 20	6AV2125-2*
• Produkt 21	6AV2124-*
• Produkt 22	6AV2123-2*
• Produkt 23	6AV6545-0CC10-0AX0
• Produkt 24	6AV7863-3TA00-0AA0
• Produkt 25	6AV6646-1AB22-0AX0
• Produkt 26	6AV6646-1AC22-0AX0
• Produkt 27	6AV6646-1AD22-0AX0
• Produkt 28	6AV6646-0AB21-2AX0
• Produkt 29	6AV6646-2AB21-2AX0
• Produkt 30	6AV7466-7TB01-0AA0

letzte Änderung:

31.05.2021 