

## Rollcart Handwagen

Traglast 1000 kg, Ladefläche Länge x Breite 1530 x 730 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbauten: 4 Wände (Stahlrohr), Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Räder, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge



**Artikelnummer: 158268**

## Rollcart Handpritschenwagen

**Traglast 1000 kg**

Handwagen

- Traglast 1000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1530 x 730 mm
- Ladehöhe 480 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbauten: 4 Wände (Stahlrohr), Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar
- Lenkkranz kugelgelagert
- Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- mit Sicherheitsgriff
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Räder
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung rechteckig

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Handwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Traglast	1000 kg	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Aufbauten	4 Wände (Stahlrohr)	Plattform Ausführung	wasserfest
Aufbauten Funktion	Stirnseiten steckbar, Längsseiten einhängbar	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe Aufbauten	750 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Ladeflächenlänge	1530 mm	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenbreite	730 mm	Material Felge	Stahlblech
Ladehöhe	480 mm	Radlager	Rollenlager
Material	Stahl/Holz	Radanordnung	rechteckig
Lenkung	Lenkkranz kugelgelagert	Bremsentyp	automatische Feststellbremse
Lenkstange	ja	Bremse Funktion	wirkt auf die Vorderräder
Deichsel	Scherendeichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Sicherheitsgriff	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	1800 mm	Gewicht	141 kg
Breite	840 mm		