

Rollcart Bürowagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau, Räder mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 158384



Rollcart Bürowagen mit 2 geschlossenen Wänden

Bürowagen





- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 930 x 1180 x 500 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Aktenwagen	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	500 mm	Material Gehäuse	Stahl
Höhe	930 mm	elektrisch leitend	nein

Etagen Anzahl	3 Stück	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	150 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Länge	1180 mm	Gewicht	42 kg
Breite	500 mm		

Zubehör

158400		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158410		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158414		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 125 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar