

## VARIOfit Tischwagen

Traglast 250 kg, 2 Ebene(n) mit  
Wannenboden, Ladefläche Länge x  
Breite 995 x 595 mm, Etage(n) aus  
Blech, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-  
Bereifung

Artikelnummer: 203102



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Tischwagen

### mit Wannenböden

Tischwagen

- Traglast 250 kg
- 2 Ebene(n) mit Wannenboden
- Ladefläche Länge x Breite 995 x 595 mm
- Etage(n) aus Blech
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

|                       |                |                     |                                  |
|-----------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| Transportgerät        | Transportwagen | Aufbauten           | keine                            |
| Wagentyp              | Etagenwagen    | elektrisch leitend  | nein                             |
| Traglast              | 250 kg         | Schiebebügel        | 1 Stück                          |
| Ladeflächenlänge      | 995 mm         | klappbar            | nein                             |
| Ladeflächenbreite     | 595 mm         | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen         |
| Etagen Anzahl         | 2 Stück        | Bereifung           | TPE                              |
| Etagentyp             | Wannenboden    | Durchmesser Rad     | 125 mm                           |
| Material Etage(n)     | Blech          | Rad Ausstattung     | Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz |
| Etagenausrichtung     | gerade         | Radanordnung        | rechteckig                       |
| Höhe                  | 845 mm         | Oberfläche          | pulverbeschichtet                |
| Material              | Stahl          | Farbe               | enzianblau // RAL5010            |
| Material Verarbeitung | verschweißt    | Garantie            | 12 Jahre                         |
| Euronorm              | nein           | Gewicht             | 37 kg                            |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 149743 |    | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen   |
| 203396 |   | Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen                       |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |
| 551468 |  | Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Krafftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg |