

## Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld

CTB

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm, 120 Kästen aus Polypropylen in taubenblau, Feldlast 1250 kg / Fachlast 150 kg, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit extra dünnen Böden und 120 Kästen, Nutzung beidseitig, Ständer glanzverzinkt



Artikelnummer: 239070

### Regal mit Sichtlagerkästen - Anbaufeld







- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1008 x 624 mm
- 120 Kästen aus Polypropylen in taubenblau
- Bestückung 120 x H x B x T 140 x 156 x 300 mm
- Feldlast 1250 kg / Fachlast 150 kg
- Fachbreite 1000 mm
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 10 Ebenen mit extra dünnen Böden und 120 Kästen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Ständer glanzverzinkt

### Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachlast	150 kg
Regaltyp	Regal mit Kästen	Feldlast	1250 kg
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	beidseitig

Regalfeld	Anbaufeld	Böden / Ebenen Anzahl	10 Stück
Höhe	1850 mm	Böden- / Ebenentyp	extra dünne Böden
Breite	1008 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Fachbreite	1000 mm	Oberfläche Ständer	glanzverzinkt
Tiefe	624 mm	Farbe Kästen	taubenblau
Regal Ausstattung	Kästen	Farbe Ausführung	verzinkt
Kästen Anzahl	120 Stück	Gewicht	124,69 kg
Material Kasten	Polypropylen		

## Zubehör

239056		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 156 x 300 mm, Inhalt 4,1 l, Aus Sunflower Compound (SFC) in grau
239058		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 140 x 156 x 300 mm, Inhalt 4,1 l, Aus Polypropylen in taubenblau
239060		Dosierscheibe, für Sichtlagerkasten, Breite 156 mm, aus Polypropylen in transparent
239061		Querteiler, für Sichtlagerkasten, Breite 156 mm, in transparent
239062		Selbstklebefolie, in weiß
239063		Staubdeckel, für Sichtlagerkasten, Länge x Breite 269 x 148 mm, in transparent