



Weiche Muffe für SuperFlex Schläuche

Anwendungen

- Industriesauger, Staubsauger

Eigenschaften

- leicht und schnell montierbar
- wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
- gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
- gute Chemikalienbeständigkeit

- RoHS konform

Temperaturbereich

- -20°C bis 70°C
- kurzzeitig bis 80°C

Konstruktion, Werkstoff

Wandung: hochwertiges Weich-PVC

Liefervarianten

- weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar
- schwarz (Standard)

Passend zu Schlauch

SuperFlex: 372

Empf. Stutzen Ø mm	Empf. Stutzenlänge mm	Einschraubtiefe Schlauch mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg/Stk.	Passend zu Schlauch Ø-Innen mm	Bestellnummer
--------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------	-----------------	--------------------------------	---------------

Passend zu Schlauch 372-....-0000

25	50	45	100	0,050	25	226-0025-0000
32	50	45	100	0,060	32	226-0032-0000
38	50	45	100	0,070	38	226-0038-0000
41	50	45	100	0,070	41	226-0041-0000
44	50	45	100	0,080	44	226-0044-0000
51	50	45	100	0,090	51	226-0051-0000
63	50	45	100	0,130	63	226-0063-0000
70	45	45	100	0,150	70	226-0070-0000
76	45	45	100	0,170	76	226-0076-0000

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Alle angegebenen Werte wurden bei 20°C ermittelt und sind ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unseren Technischen Anhang unter www.norres.com.