

TECHNISCHES DATENBLATT**602 - Admi®Star**

Industrie-Bauschlauch für Standardanwendungen, komplett mit langen, wiederverwendbaren und geschützten Storzkupplungen, innen gummiert, verrottungsfest, abriebfest und sehr flexibel, erhöhte Flammbeständigkeit. Lieferung im lagerfreundlichen Umkarton.

Seele: SBR, schwarz, glatt

Decke: helles Polyestergarn, 2F gewebt

Temperaturbereich: -20 °C bis + 80 °C

| Art.-Nr./Name | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|----|---------------|
| 602-025-05 | 25 / D | 5 | 10 / 30 | 1,100 | ST | 4006918130057 |
| 602-025-15 | 25 / D | 15 | 10 / 30 | 2,900 | ST | 4006918130156 |
| 602-025-20 | 25 / D | 20 | 10 / 30 | 2,700 | ST | 4006918130200 |
| 602-025-25 | 25 / D | 25 | 10 / 30 | 4,400 | ST | 4006918130255 |
| 602-025-30 | 25 / D | 30 | 10 / 30 | 3,750 | ST | 4006918130309 |
| 602-050-05 | 52 / C | 5 | 10 / 30 | 2,164 | ST | 4006918131054 |
| 602-050-10 | 52 / C | 10 | 10 / 30 | 3,609 | ST | 4006918131108 |
| 602-050-15 | 52 / C | 15 | 10 / 30 | 4,500 | ST | 4006918131153 |
| 602-050-20 | 52 / C | 20 | 10 / 30 | 6,000 | ST | 4006918131207 |
| 602-050-25 | 52 / C | 25 | 10 / 30 | 7,946 | ST | 4006918131252 |
| 602-050-30 | 52 / C | 30 | 10 / 30 | 9,391 | ST | 4006918131306 |
| 602-075-05 | 75 / B | 5 | 10 / 30 | 3,676 | ST | 4006918132051 |
| 602-075-10 | 75 / B | 10 | 10 / 30 | 6,117 | ST | 4006918132105 |
| 602-075-15 | 75 / B | 15 | 10 / 30 | 8,559 | ST | 4006918132150 |
| 602-075-20 | 75 / B | 20 | 10 / 30 | 10,500 | ST | 4006918132204 |
| 602-075-25 | 75 / B | 25 | 10 / 30 | 13,442 | ST | 4006918132259 |
| 602-075-30 | 75 / B | 30 | 10 / 30 | 15,883 | ST | 4006918132303 |
| 602-100-05 | 102 / A | 5 | 10 / 30 | 6,845 | ST | 4006918133058 |
| 602-100-10 | 102 / A | 10 | 10 / 30 | 10,563 | ST | 4006918133102 |
| 602-100-15 | 102 / A | 15 | 10 / 30 | 14,282 | ST | 4006918133157 |
| 602-100-20 | 102 / A | 20 | 10 / 30 | 16,500 | ST | 4006918133201 |
| 602-100-25 | 102 / A | 25 | 10 / 30 | 21,719 | ST | 4006918133256 |

| Art.-Nr./Name | Maße (mm) | Länge (m) | BD/PD (bar) | Gewicht (kg/VE) | VE | EAN |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------|---------------|
| 602-100-30 | 102 / A | 30 | 10 / 30 | 25,437 | ST | 4006918133300 |
| 602-150-20 | 150 / F | 20 | 6 / 18 | 19,000 | ST | 4006918133805 |
| 602-025-10 | 25 / D | 10 | 10 / 30 | 2,000 | ST | 4006918130101 |

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG