

Artikelnummer: 137570

Kurzbeschreibung: Verrijdbare lekbak met geperforeerde plaatwand, van staal, capaciteit 1 x 200 liter vat, groen



Langbeschreibung: Verrijdbare lekbak LPW 200-1, met geperforeerde plaatwand, van staal, Capaciteit 1 x 200 liter vat: De LPW 200-1 opvangbak van Bauer maakt het mobiel, veilig en eenvoudig afvullen van gevaarlijke stoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categorie 1-4 en brandbare vloeistoffen van GHS-categorie 1-3 vanaf vaten van 60 l en 200 l mogelijk. Uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen elk, dient het als mobiel vulstation en heeft een inhoud van 203 l voor het comfortabel in- en uitladen van max. een 200 l trommel. Het meet L 870 x B 890 x H 2110 mm en is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, gemaakt van 3 mm plaatstaal en verlengd met brandwerende duwbeugels. De kuipafmetingen zijn L 800 x B 800 x H 610 mm. De mobiele opvangbak heeft een gegalvaniseerd rooster met een draagvermogen van 1000 kg/m² en een stevige gegalvaniseerde plaat van plaatstaal met vierkante gaten en een doorlopend rooster voor het plaatsen van gereedschapshouders.**M**
eer details: - Voor het mobiel en veilig vullen van gevaarlijke stoffen uit 200 l vaten - Uitgerust met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen van polyamide a^m 180 mm elk.- Waarvan 1 stuurwiel als arrester, totale hoogte 225 mm.- Gegalvaniseerde plaatstaalplaat met 10 mm vierkante perforatie en rooster, doorlopend op 38 mm afstand voor flexibele positionering van de gereedschapshouders. Thermisch verzinkte duwhandvatten- Geschikt voor brandbare vloeistoffen van GHS-categoriea'«n 1-3 en vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categoriea'«n 1-4.- Conformiteitsverklaring (a'œHP) volgens Stawa-R (stalen tanks richtlijn) voor tanks tot 1000 liter. - Materiaal: Opvangbak van 3 mm plaatstaal.- Gegalvaniseerd rooster, 1000 kg/m² draagvermogen- Opslagcapaciteit: 1 x 200 liter verticale vaten van 1 x 200 liter- Opvangvolume: 203 liter- Afmetingen van de kuip: L 800 x B 800 x B 800 x H 610 mm - Kleur: gegalvaniseerd, oranje, rood, blauw, grijs, groen, grijs, groen- Afmetingen: L 870 x B 890 x B 890 x H 2110 mm

