



Quick

Standardausrüstung:




- 5.511.1346
PP-Bürste Ø 360 mm - 15"



- 4.508.1040
Vorderes Rakelblatt
Länge 537 mm 2,5 mm
- 4.508.1041
Hinteres Rakelblatt
Länge 590 mm 3 mm



- 0.108.0061
Fahrzeugeigenes
Batterieladegerät
12V 8A
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.518.0003



- 0.107.0061
Wartungsfreie Batterie
12V MFP 50
65Ah C20/50Ah C-5
Nur für Modell Art.-Nr.:
8.518.0003



- Geeignet für die Arbeit in verkehrsreichen Zonen wie kleinen Geschäften, Büros, Küchen, Schulen, Krankenhäusern, Bars, Fitness-Studios, Restaurants
- Einstellbarer Durchfluss (Automatischer Start-Stopp mit Magnetventil) der Reinigungslösung, je nach Art der Oberfläche
- Bürste mit Schnellverbindung
- Abnehmbarer Überlaufkanal
- Erhältlich in Batterieversion (36B) mit integriertem Batterieladegerät mit Datenspeicher und für jede Art von Batterien
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Rakel-Lüfterhebel
- Kompakter rückklappbarer Griff mit Bedienschaltern
- Einfacher Zugriff und einfache Wartung der Komponenten.



Sehen Sie sich das Video auf YouTube an:
www.youtube.com/lavorpro

	Quick 36E	Quick 36B
Art.-Nr.:	8.518.0004	8.518.0003
Stromversorgung	220/240 V - 50/60 Hz	12 V
Bürst- / Absaugbreite	360 / 460 mm	360 / 460 mm
Höchst-Arbeitsleistung	1260 m ² /h	1260 m ² /h
Fassungsvermögen Lösungsmittelkanal	11 l / 2,91 gal	11 l / 2,91 gal
Fassungsvermögen Auffangkanal	12-13 l / 3,2 gal	12-13 l / 3,2 gal
Antrieb	mechanisch	mechanisch
U/min / Druck auf die Bürsten	130/18 kg / 40 lbs	130/18 kg / 40 lbs
Bürstenmotorleistung	370 W	250 W
Reinigungsmittelsystem	Elektromagnet-Ventil	Elektromagnet-Ventil
Unterdruck / Saugermotor	850 mmH ₂ O/400 W	650 mmH ₂ O/180 W
Abmessungen / Gewicht	120x43x97 cm / 53kg	120x43x97 cm / 61kg



Die Einheit kann über Netzanschluss (15 m optionales Verlängerungskabel verfügbar) oder Batterie betrieben werden. Rückklappbarer Griff: Passend für alle Bedienergrößen und

Optionales Zubehör:



• 0.107.0050 Batterie AGM 12V 55Ah



• 0.108.0051 Batterieladegerät



• 4.508.1058 Polyurethan Vorderblatt Länge 537 2,5
• 4.508.1059 Polyurethan Vorderblatt Länge 590 3



• 5.511.1413 Tynex Bürste Ø 360 mm-14"
• 5.511.1411 PP 0,03 Bürste Ø 360 mm-14"
• 5.511.1412 PES-Bürste Ø 360 mm -14"



• 5.511.1129 EWU Pad-Treiber Ø 360mm-14"



• 6.508.0143 Schleif-Pad Ø 381 mm-15" - Beige (5 Stk.)
• 6.508.0144 Schleif-Pad Ø 381 mm-15" - Grün (5 Stk.)
• 6.508.0141 Schleif-Pad Ø 381 mm-15" - Schwarz (5 Stk.)



• 4.512.0068 Elektrokabelverlängerung 15 m mit Schukostecker

ermöglicht die perfekte Reinigung auch in 90° Ecken. Stoßdämpfende Abdeckungen, einfache Reinigung des Auffangtanks, abriebfreie Räder. Einfacher Zugriff auf mechanische Teile (einfache Wartung der einzelnen Komponenten), abnehmbarer Auffangtank ohne



Einsatz von Werkzeugen. Benutzerfreundliches analoges Bedienpult. Steuerhebel für Bürstenbetrieb und Reinigungswasserablauf. Allgemeiner EIN/AUS-Schalter, Bürsten- und Saugmotorschalter, Magnetventil-Betriebsschalter. Parabolische Rakel, einfacher Gummiblätter-Austausch.



Die schwimmende Bürstenplatte und das Rakel gewähren den richtigen Reinigungsdruck auf jede Art von Boden.

