

Produkttyp-Bezeichnung

IWLAN Winkeladapter SMA/SMA male/female  
SIMATIC NET WINKELADAPTER SMA/SMA MALE/ FEMALE



### Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	SMA male / SMA female
Übertragungsfrequenz	0 ... 6 GHz
Impedanz	50 $\Omega$

### Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-20 ... +80 °C
• während Lagerung	-20 ... +80 °C
• während Transport	-20 ... +80 °C
Schutzart IP	IP61

### Bauform, Maße und Gewichte

Breite	17 mm
Höhe	15 mm

### Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja

## Weitere Informationen / Internet Links

### Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/industry/infocenter>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

### letzte Änderung:

22.10.2015