



### Leírás:

Sarokszelepek R 1/2"-os csőmenettel és csővégcsatlakozóval, egyenes kivitel, natúr/kék színben, a folyadékok hordókból és kannákból való ellenőrzött leengedéséhez

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- rendkívül finom adagolást tesz lehetővé
- d2 = R 1/2" átmérőjű csőmenettel
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 3,0 l/min
- levegőztető és tömítés nélkül
- csővég külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- hossz = 118 mm
- kulcsnyílás: kny = 24 mm

### Információk:

#### Cikk

Cikkszám	<b>520300</b>
GTIN	<b>4007228701913</b>
Vámtarifa	<b>39174000</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>5</b>

szín	<b>természetes</b>
Súly (kg)	<b>0,05</b>

#### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>5</b>
M x S x M (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>0,25</b>
----------------------	-------------

#### Paletta

Dobozok száma	<b>36</b>
Rétegek száma	<b>6</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>6</b>
Súly (kg)	<b>290,0</b>