



## Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 2, colore grigio, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 2 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 0,81 litri / 0,42 litri
- Portata 21 kg/Carico impilabile: 315 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 165 mm L=larghezza=102 mm A=altezza=75 mm
- Dimensioni interne: 146x88x63 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>652500</b>
GTIN	<b>4007228700374</b>
Tariffa doganale	<b>39231090</b>
Unità di imballaggio	<b>24</b>

Colore	<b>grigio</b>
Volume in L	<b>0,81</b>
Peso (kg)	<b>0,09</b>
P x L x A (mm)	<b>165 x 102 x 75</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>24</b>
P x L x A (mm)	<b>340 x 254 x 340</b>

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>2,439</b>
------------------------------------	--------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>60</b>
Numero di strati	<b>6</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,19</b>

Cartoni per strato	<b>10</b>
Peso (kg)	<b>166,34</b>