



## Beschrijving:

Rekkenbakken uit breukvast en vormstabiel polypropyleen (PP) ideaal voor typische rekformaten, 300x91x81 mm, smal, rood

- voor optimaal gebruik van de opslagruimte
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- Industriële kwaliteit voor hoge capaciteit
- veilig stapelbaar
- verbeterde opname van kleine onderdelen door bodemnoppen
- geïntegreerde etikettenhouder
- Volume 1,62 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +80 °C
- 4 vakverdelingen tot 5 vakken indeelbaar
- afzonderlijk toebehoren: Etiketten art.-nr. 780300, tussenschotten art.-nr. 780100, uittrekbeveiliging art.-nr. 780500
- d=diepte=300 mm b=breedte=91 mm h=hoogte=81 mm
- Binnenafmetingen: 270x80x75 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>780001</b>
GTIN	<b>4007228780000</b>
Douanetarief	<b>39231090</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>48</b>

Kleur	<b>rood</b>
Volume in L	<b>1,62</b>
Gewicht (kg)	<b>0,15</b>
D x B x H (mm)	<b>300 x 91 x 81</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>48</b>
D x B x H (mm)	___ <b>LAENGE_KARTON</b> ___ x ___ <b>BREITE_KARTON</b> ___ x ___ <b>HOEHE_KARTON</b> ___

Brutogewicht VE kg	<b>7,2</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>
Aantal lagen	<b>4</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 0,474</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>135,2</b>