

Artikelnummer: 129520

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select
Plattformwagen mit Schiebegriff, 850 x 500 mm

Langbeschreibung: Solide Rahmenkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr. Ladefläche aus MDF-Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen, schwarz, rollengelagert. Beide Lenkrollen sind mit Radfeststellern gemäss EN 1757-3 ausgestattet. Zerlegte Anlieferung, leichte Montage. Farbe: Rot (RAL 3002) Tragkraft: 250 kg Raddurchmesser: 125 mm Ladefläche: L 850 x B 500 mm Aussenmasse: L 900 x B 500 x H 880 mm Gewicht: 22,5 kg

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4250510800065

