

Autofeed Aktenvernichter BÜRORING

BR4100AF - 4 x 25 mm

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für zu Hause oder das kleine Büro. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt und Einzelpapier.

Produktinformationen

- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.
- Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



Technische Daten

Artikel-Nr.:	BRG428140	Spannung / Frequenz:	220-230 V / 50 Hz/60 Hz
EAN	4016058080495	Eingabebreite:	225 mm
Anwendungsbereich:	Privat / kleines Büro	Behälter-/Auffangvolumen:	25 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 55-60dB(A)
Schnittbreite:	4 mm	Breite x Tiefe x Höhe:	375 x 260 x 620 mm
Partikellänge:	25 mm	Gewicht:	7 kg
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 P-4 T-4	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	5 - 6	Schutzklasse DIN 66399:	2 - hoch, 3 - sehr hoch
Schnittgeschwindigkeit:	45 mm/s		
Durchsatzleistung Papier:	7		
Leistungsaufnahme:	185 W		