

Fellowes

Doppel-Monitorarm

Platinum Series

passend für 2 x 32" Monitor, 2 USB-Anschlüsse, 2 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm, zur Befestigung am Tisch, Höhe 135 - 415 mm, in schwarz

Artikelnummer: 230048



Doppel-Monitorarm

- passend für 2 x 32" Monitor
- dreh-, neig- und schwenkbar
- 2 USB-Anschlüsse, 2 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm
- durch intuitives Kabelmanagement elektrifizierbar
- zur Befestigung am Tisch
- mit Klemmen- oder Kabellochbefestigung
- Höhe 135 - 415 mm
- Traglast 16 kg
- in schwarz
- geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
- Monitorhalterung gemäß VESA

Bürohelfer	Doppel-Monitorarm	Befestigungsart	Klemmen- oder Kabellochbefestigung
Höhe	135-415 mm	Traglast	16 kg
passend für (Kapazität)	2 x 32" Monitor	Farbe	schwarz
Schreibtischbefreier Funktion	dreh-, neig- und schwenkbar	Zertifizierung	geprüft gemäß ISO 9241-5:1998
Schreibtischbefreier Ausstattung	2 USB-Anschlüsse, 2 Arme, Gasfeder, Standard-Monitorhalterung 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm	Norm	Monitorhalterung gemäß VESA
elektrifizierbar	ja	Gewicht	5,3 kg
Aufstellung/Montage	Tisch		

Dazu passt auch ...

141266		LED-Tischleuchte, 12 x LED, 10 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1800 Lux, Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 6 kWh / 1.000 h, 7-stufig dimmbar, Kopf um 300° drehbar und 180° neigbar, Armlänge 410 mm, Aufstellung mit Standfuß, Fuß Länge x Breite 190 x 130 mm, Aus Aluminium in silber
159294		Tablet-Ständer, Höhe x Breite x Tiefe 1215 x 270 x 270 mm, USB-Anschlusskabel, Kabelkanal und Diebstahlschutz
159295		Tablet-Wandhalterung, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 85 x 180 mm
227715		Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, Höhe x Breite x Tiefe 70 - 400 x 800 x 565 mm, Platte aus MDF in Dekor schwarz, Gestell aus Stahl in schwarz
506207		Thekenaufsatz, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1200 x 320 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in lichtgrau
527359		Beamertisch, Höhe 735 - 1200 mm, Platte Breite x Tiefe 350 x 500 mm, Neigungswinkel 10 °, Gestell aus Stahl in anthrazit