

Ölsaugschlauch

Cork Sorb

Länge x Durchmesser 3000 x 75 mm,
Aufnahmekapazität 99 l pro
Verpackungseinheit, aus Kork und
Polypropylen, Ausgestattet mit Seilen
zur Verbindung mehrerer Socks auf
die gewünschte Länge

VE 10 Stück



Artikelnummer: 242380



Ölsaugschlauch

- für den Einsatz in Industrie, Gewerbe und Produktion, Logistik, Transport und Fuhrparks
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Geeignet zur Leckageeindämmung und Absorption – ohne Aufnahme von Wasser
- Schwimffähig - für die Separation von Wasser und Öl geeignet
- Für Kohlenwasserstoff-basierte Flüssigkeiten
- Länge x Durchmesser 3000 x 75 mm
- Aufnahmekapazität 99 l pro Verpackungseinheit
- aus Kork und Polypropylen
- Ausgestattet mit Seilen zur Verbindung mehrerer Socks auf die gewünschte Länge

Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Gefahrstoff-Aufnahme	Material Hülle	Polypropylen
Gefahrstoff-Aufnahme	Saugschlauch	Beständigkeit	UV-Strahlen, chemische

		Verbindungen
Einsatzort	Innen- und Außenbereich	Länge 3000 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrie, Gewerbe, Produktion, Fuhrpark, Logistik, Transport	Länge m 3 m
geeignet für (Anwendung)	Leckageeindämmung, Absorbtion	Durchmesser 75 mm
Medium	Öle, Kraftstoffe, organische Lösungsmittel	Sorbent Funktion schwimmfähig
Aufnahmekapazität/VE	99 l	Sorbent Ausstattung Seil
Material	Kork, PP	Gewicht 10,9 kg
Material Füllung	Kork	