

B-Safety

Frostsichere LED- Rettungszeichenleuchte FROST-LUX STANDARD



Symbol/Text:

"Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts", Pfeil rechts/links, Zur Wand- oder Deckenmontage, Hinweisschilder selbstklebend



Artikelnummer: 244372



Frostsichere LED-Rettungszeichenleuchte

- Symbol/Text: "Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts"
- Pfeil rechts/links
- Zur Wand- oder Deckenmontage, Hinweisschilder selbstklebend
- Aus Polycarbonat
- In RAL9003 Signalweiß
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Schutzklasse: II: Schutzisolation ohne Schutzleiteranschluss
- Temperaturbeständig bis -20 °C
- Funktionen: AUTOTEST-Funktion
- Erkennungsweite 24 m
- Dauer Notlicht 3 h
- Spannungsversorgung über Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
- Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitskennzeichnung	Temperaturbeständigkeit	bis -20 °C
Sicherheitskennzeichnung	LED- Rettungszeichenleuchte	Material	Polycarbonat
Darstellung	Symbol	Farbe	signalweiß // RAL9003
Symbol/Text	Notausgang/Rettungsweg links/Rettungsweg rechts	Spannungsversorgung	Akku Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
Richtungsangabe	rechts/links	Sicherheitsmarkierung Funktion	AUTOTEST-Funktion
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	LED	ja
Schutzklasse	II	Lieferumfang	Standardsatz Hinweisschilder
Aufstellung/Montage	Wand-/Deckenmontage	WEEE- Registrierungsnummer	DE85759272
Erkennungsweite	24 m	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Notlichtdauer	3 h	Gewicht	1 kg