

## Kaffeevollautomat Easy Black 250



### Beschreibung

Zuverlässige, leistungsstarke Technik im kompakten, ansprechenden Design. Mit dem 250 Gramm Bohnenbehälter lädt der Easy Black 250 zum Genuss von Kaffee, Espresso und Cappuccino in Restaurants, in Besprechungsräumen oder in Agenturen.

### Features

- Anschlusswert: 1,4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz  
Silber
- Brühgruppe(n): 1
- Wichtiger Hinweis: Dieser Kaffeevollautomat enthält Verschleißteile. Sofern der Kaffeevollautomat ordnungsgemäß gewartet wird, ist im Regelfall davon auszugehen, dass die nachfolgenden Verschleißteile bis zu der angegebenen Bezugsmenge von Getränken halten:  
Pumpe: 12.000 Bezüge  
Drainageventil: 15.000 Bezüge  
Brüheinheit, Mahlwerk und Dichtungen: 20.000 Bezüge
- Mindest-Aufbrühmenge: 25 ml
- Ausgelegt für: 80 Tassen / Tag
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde (1-facher Tassenauslauf)  
60 Tassen à 120 ml / Stunde (2-facher Tassenauslauf)

► Weiter auf der nächsten Seite



- Leistung max.: 40 Tassen à 120 ml / Stunde
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise, manuell  
7 - 14 g
- Inhalt Restebehälter: Ca. 15 Tassen



- 4 Programme, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Tassenzähler
- Entkalkungssignal



- Auslauf höhenverstellbar  
✓ 80 - 115 mm



- Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum  
✓ Milchzufuhr: Schlauch

## Kaffeevollautomat Easy Black 250

- Tassenzähler: Pro Programm und insgesamt
- Eigenschaften: Wahlschalter für heiße Milch oder Milchschaum
- Entkalkungssignal: Ja
- Ausführung: Vollautomat
- Füllstandsanzeige: Ja
- Inklusive: 1 Milchschauch, 33 cm  
1 Kaffeelöffel
- Steuerung: Elektronisch
- IoT-fähig: -
- Einstellmöglichkeiten:
  - Mahlgrad 5-stufig
  - Kaffeedosierung
  - Wassermenge
  - Wassertemperatur
- Wasseranschluss: -
- Inhalt Wassertank: 1,8 Liter
- Anzahl Bohnenbehälter: 1
- Inhalt Bohnenbehälter: 250 g
- Bohnen-/Toppingbehälter abschließbar: Nein
- Wasserversorgung: Wassertank
- Wassertank abnehmbar: Ja
- Programme: 4, vorprogrammiert, Parameter veränderbar
- Display-Anzeige: Programme  
Status  
Wartungsinfo  
Fehlermeldungen
- Automatische Abschaltung: Ja
- Heißwasserfunktion: Nein
- Milchzufuhr: Extern über Schlauch
- Mahlwerk: Kegelmahlwerk
- Material Mahlwerk: Stahl
- Drucksystem: Kolbendruck
- Pumpendruck: 19 bar
- Milchaufschäumer: Ja
- Auslauf höhenverstellbar: 80 - 115 mm
- Reinigungsprogramm: Ja
- Inhalt Restehälter: Ca. 15 Tassen
- Restehälter spülmaschinengeeignet: Ja
- 2-Tassen-Funktion: Ja
- Heiße-Milch-Funktion: Ja
- USB-Anschluss: Nein
- Kaffeepulver-Option: Tassenweise  
Manuell 7 - 14 g
- Maße: B 300 x T 500 x H 360 mm
- Gewicht: 11,5 kg



## Kaffeevollautomat Easy Black 250

### Ergänzungsprodukte

#### Tassenwärmer T160



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,11 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Temperaturbereich: 47 °C bis 52 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 16
- Material: Aluminium  
Kunststoff

Art.-Nr. 103048  
GTIN 4015613672250

#### Tassenwärmer 48 Tassen, CNS



- Durchmesser Tassen max.: 90 mm
- Anschlusswert: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 45 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Eigenschaften: 4 Behälter für Teelöffel, abnehmbar  
Mit drehbarem Sockel
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 48

Art.-Nr. 103067  
GTIN 4015613469218

#### Tassenwärmer TA720



- Anschlusswert: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Aufnahmefähigkeit Tassen max.: 72
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Temperaturbereich bis: 60 °C
- Eigenschaften: Mit Abstellfläche, Maße: B 250 x T 250 mm

Art.-Nr. 103076  
GTIN 4015613708867

#### Tassenwärmer TA1440



- Maße Stellfläche: B 285 x T 335 mm
- Höhe Innen, je: 180 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperaturbereich: 30 °C bis 60 °C
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Edelstahl

Art.-Nr. 103079  
GTIN 4015613756837

## Kaffeevollautomat Easy Black 250 Ergänzungsprodukte

### Milchleitungsreiniger F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 7
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Nein
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173082  
GTIN 4015613737935

### Reinigungstabletten KV1-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeevollautomaten  
Kaffeemaschinen  
Isolierkannen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform
- Ph-Wert: 10,5

Art.-Nr. 173083  
GTIN 4015613753027

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283  
GTIN 4015613767949

### Reinigungstabletten KV-20



- Bestellmengeneinheit: 1 Verkaufsdisplay (20 Verkaufsverpackungen)
- Ausgelegt für: Kaffeemaschinen  
Kaffeevollautomaten  
Isolierkannen  
Siebträgerkaffeemaschinen
- Inhalt: 20 x 2 Blister à 10 Reinigungstabletten
- Ausführung: Tablettenform

Art.-Nr. 173283V  
GTIN 4015613800103

## Kaffeevollautomat Easy Black 250 Ergänzungsprodukte

### Milchkühlschrank KV9L



- Material: Stahlblech  
Glas
- Material Innen: Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Wichtiger Hinweis: Schlauchdurchführungen sind bei Lieferung geschlossen
- Inhalt: 9 Liter

Art.-Nr. 190089  
GTIN 4015613831480