




M-POL M Polehead

Louver Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 350/370lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungsstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. So wird der zylindrische M-POL M Polehead mit einem CRI über 90, 350 / 370 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Genießen Sie die Flexibilität, um vielfältige Lichtprojekte zu realisieren.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006392
IP Code	IP 65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Montagedetails	Boden mit Zubehör
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0,169
Bemessungs-Bereitschaftsleistung	0.5 W
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	350/370 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	90

Lichtquelle

1370514	
---------	---

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006453	Verbindungsbox , 5-polig, IP68, schwarz, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228725	VERBINDUNGSBOX , IP68, 5-polig

LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	26.4 cm
Durchmesser	12.26 cm
Nettogewicht	1.806 kg
Bruttogewicht	1.932 kg
BIG WHITE Seite	621