


TONIC II

A6334AA

TONIC II | Wand-Waschtischarmatur 193x197x111.5 mm, 180 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, Kit 1 required (A5948), 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Wand-Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	TONIC II
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenveredelung:	glänzend
Maximale Höhe (mm):	111.5
Maximale Breite (mm):	193
Ausladung (mm):	197
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A5948
Nettogewicht (kg):	1.61
EAN Code:	4015413335010

Funktionen



Click-Technologie



EPD



SmartShine Oberfläche

Downloads

- [EPD](#)
- [Declaration of Conformity](#)
- [Installation Guide](#)
- [Spare Parts List](#)

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 DIN 4109-1 EN 200
Name des WRAS-Zertifikates:	1610045
Name des ACS-Zertifikates:	19 ACC LY 087

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
DVGW-Eigensicher:	Nein
Easy-Fix Technologie:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumen & Temperaturkontrolle
Griffposition:	Vorderseite
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

TONIC II

A6334AA

TONIC II | Wand-Waschtischarmatur 193x197x111.5 mm, 180 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, Kit 1 required (A5948), 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	5
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rechteckig
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenveredelung:	glänzend
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Temperaturbegrenzer:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Betätigungshebel
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Auslass:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt

Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 N.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul, Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk