

DIGITUS®

19" Wandverteiler OUTDOOR

- **Schutzart:** Schutz gegen Wasser und Staub gem. Schutzklasse IP55 • die Lüftungseinheiten und Filtereinbauten basieren auf der Schutzklasse IP54
- **Fronttür:** Fronttür mit Erdung und zwei angeschweißten, stärkenden Balken in U-Form
- **Kabelführungen:** Kabeleingänge: 2x PG21, 1x PG48, 2x PVC Blindkappe (mit 28 mm Durchmesser)
- **Eigenschaften:** 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit • 3-Punkt-Verriegelungssystem mit abschließbarem Schwenkhebelgriff • integrierte Lüftungsfil-tergehäuse sorgen für Frischlufteinlass (Schutz vor Wasser- und Staubeindringung gem. IP54) • ein Vordach bietet Schutz gem. IP54 für einzubauende Lüftungsmodule und sorgt für Heißluftabfuhr aus dem Gehäuse • nummerierte 19"-Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferumfang:** inkl. Befestigungsmaterial

Anwendungsbeispiel:


- für Installationen im Außenbereich
- für industrielle Applikationen
- Anwendungsgebiete: offene Gebiete, die den Umwelteffekten ausgesetzt sind (Regen, Staub, Hagel, Schnee, Spritzwasser)



19" Wandverteiler OUTDOOR



Detailansicht



Schutz vor Regen & Spritzwasser, Sonne & Staub, Schnee & Hagel, Diebstahl

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Wandverteiler OUTDOOR	7 HE	Stahltür	100 kg	600 x 450 mm	490 mm	lichtgrau	DN-19 07U-I-OD	11005772
	9 HE	Stahltür	100 kg	600 x 450 mm	579 mm	lichtgrau	DN-19 09U-I-OD	11005773
	12 HE	Stahltür	100 kg	600 x 450 mm	713 mm	lichtgrau	DN-19 12U-I-OD	11005774
	16 HE	Stahltür	100 kg	600 x 450 mm	891 mm	lichtgrau	DN-19 16U-I-OD	11005785