

MAUL

**LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar**

Leistungsstarke Profi-LED-Tischleuchte mit zwei Leuchtenköpfen

Köpfe in einem Winkel von ca. 0° - 180° zueinander einstellbar

Großflächige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes bis zu 100 cm bei einer Winkeleinstellung von 180°

Hohe Beleuchtungsstärke, fokussierte (6560 Lux bei 35 cm) oder breit ausgeleuchtete Fläche (3020 Lux bei 35 cm)

Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf


Besonders geeignet für Profis: Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers

Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL


- **Lichtquelle:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
  - die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen
  - Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
  - Leistung: 22W
  - Gewichteter Energieverbrauch: 13 kWh / 1000 h
  - Lichtstrom: 1721 Lumen
  - Lichtausbeute: 100 Lumen / Watt
  - Farbtemperatur: 6500 Kelvin (tageslichtweiß)
  - Max. Beleuchtungsstärke: 6560 Lux (Messabstand 35 cm)
  - Farbwiedergabeindex (Ra): >80
  - Lebensdauer: 10.000 Stunden
  - Eurostecker
- edel: weiße Hochglanz-Oberfläche
  - robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder, drehbar um 360° und neigbar um 110°
  - Armlänge unten 400 mm, oben 440 mm
  - Höhe in normaler Arbeitsstellung 470 mm, höhenverstellbar von -230 mm (unter Tischkante) bis +760 mm (über Tischkante)
  - dreidimensional verstellbare Leuchtenköpfe
  - Größe je Leuchtenkopf 80 x 450 mm
  - homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe
  - stabiler Klemmfuß aus Metall, kunststoffummantelt, Klemmweite bis 63 mm
  - Kabellänge: 1,7 m
  - Schutzklasse II



LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo, dimmbar



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



| Produkt                               | Ausführung | Farbe | Leistung | Farbtemperatur | Spannung Leuchtmittel | EEK | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|---------------------------------------|------------|-------|----------|----------------|-----------------------|-----|-----------------------|--------------------|
| LED-Arbeitsplatzleuchte MAULcraft duo | Klemmfuß   | weiß  | 22 Watt  | 7000 K         | 220-240 V             | E   | 8205402               | 62010080           |