

fetra pupitre mobile

hauteur x largeur x profondeur 1110 x 650 x 650 mm, équipé de tablettes, armoire, tablette pour clavier et souris, 1 tiroir(s), corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 119038



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Pupitre mobile

Avec armoire en acier




pupitre mobile

- hauteur x largeur x profondeur 1110 x 650 x 650 mm
- structure en acier
- équipé de tablettes, armoire, tablette pour clavier et souris
- force 150 kg
- porte à battants
- 3 niveaux avec sol en bois
- force par plateau 30 kg
- 1 tiroir(s)
- verrouillable avec Serrure standard
- soubassement roulettes
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	pupitre	nombre de tiroirs	1 pièce
type d'armoire	pupitre	couleur du corps	bleu brillant // RAL5007
type de pupitre	pupitre	couleur de la face avant	bleu brillant // RAL5007
lieu d'utilisation	intérieur	matériau	acier
type de porte	porte à battants	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1110 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	650 mm	roulant	oui
profondeur	650 mm	système de fermeture	Serrure standard
équipement pupitre	tablettes, armoire, tablette pour clavier et souris	soubassement	roulettes
capacité de charge	150 kg	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	garantie	10 années
type tablette/niveau	sol en bois	Poids	53 kg
charge tablette	30 kg		

Accessoires

225622		porte-rouleau de papier pour chariot de manutention, largeur x profondeur 600 x 240 mm, avec bord de déchirure, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal