


bac à bec

Top

hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en bleu

lot 20 pièce

Numéro d'article: 383952



Bac à bec Top

grande capacité de charge grâce aux profilés creux robustes

bac à bec



- hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm
- en polypropylène en bleu
- résistant à la température de -20 °C à +90 °C
- de qualité alimentaire, convient pour aliments non emballés selon RAL A 74, sans cadmium
- fond gratté
- transport facile grâce à poignée encastrée sur la face avant
- avec surface d'étiquetage
- convient pour convoyeurs à rouleaux et rayonnages dynamiques
- livré étiquettes incluses

Détails techniques





| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|
| type de récipient | bac à bec | gerbable | oui |
| norme européenne | non | gerbable avec | nopes empilage |
| conducteur d'électricité | non | poignée | poignée encastrée sur la face avant |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| hauteur | 125 mm | champ d'inscription | surface d'étiquetage |
| largeur | 150 mm | convient pour les convoyeurs à r | oui |
| profondeur | 230 mm | résistance à la température | -20 °C à +90 °C |
| Profondeur de la tablette | 200 mm | convient pour aliments | oui |
| matériau | polypropylène | considération comme matière dang | différents tissus, nous consulter |
| recyclable | oui | couleur | bleu |
| structure de cloison | plein | taille | 3 - HxlxP 125x150x230/200 mm |
| finition paroi | bords arrondis // profilés alvéoles robustes | volume de livraison | étiquettes incluses |
| soubassement | gratté | Poids | 0,29 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 384649 |  | Visière, pour bac à bec hauteur x largeur 125 x 150 mm |
| 447829 |  | couvercle cache-poussière, en Plexiglas, pour bac à bec, largeur x profondeur 150 x 230 / 200 mm, en transparent |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 209420 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |
| 531075 |  | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte |